

**ClipCard
CC-H 15/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu drukarką PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC-H 15/17
Nr zam.	1790430000
Wykonanie	ClipCard, Akcesoria, 15 x 17 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248215225
J. op.	75 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

**ClipCard
CC-H 15/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	17 mm	Szerokość (cale)	0,669 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Masa netto	0,012 g		

Dane ogólne

Barwny	czarny	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	17 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP