

Wkrętak IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub sześciokątnym z rękojeścią poprzeczną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

- powierzchnia niklowana
- z hartowanej stali chrom-wanad
- Wykonanie zgodne z DIN 6911
- Pasujące do śrub wg DIN 6912

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IS 6 DIN 6911
Nr zam.	0407900000
Wykonanie	Narzędzia, Klucze trzpieniowe, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak
IS 6 DIN 6911**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4,331 inch
Ciężar	61 g	Masa netto	61 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki rozmiar	80 mm 6	Kształt	złącze męskie
-----------------------------	------------	---------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	WSCAD