

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller proponuje użytkownikom rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Zakres stosowania sięga od wąskich przewodów aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment zawiera między innymi systemy kombinowane, złożone z szyldów pojedynczych, przezroczystych tulei, wężyków termokurczliwych i oznaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI RH 20-02 CLI R 02
Nr zam.	0563700000
Wykonanie	CableLine, Ochyt trzpienia montażowego, 55 x 55 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190291136
J. op.	1 Szt.

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2,165 inch
Wysokość	55 mm	Wysokość (cale)	2,165 inch
Głębokość	28 mm	Głębokość (cale)	1,102 inch
Masa netto	44 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	2	Barwny	czerwony
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Szerokość	55 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	Poliamid

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
-----------------	-----------------------

CableLine CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

