

THM
THM MT30X 30/52 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM MT30X 30/52 SI
Nr zam.	1014680000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 52 x 30 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4032248723362
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 30/52 SI
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2,047 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	560 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	2 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	30 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-40... 150 °C
tworzywo	poliester		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM MT30X 30/52 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

