

Akcesoria
VG 21 HQ MS68 11.5-15.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**IP68**

Firma Weidmüller wprowadziła do swojej oferty dławnice kablowe blueglobe® opracowane przez firmę Pflitsch, które są cenione zarówno za niezawodność, jak i za funkcjonalność.

Dzięki wyjmowanym wkładkom zaledwie 11 modeli dławnic blueglobe® zapewnia uszczelnienia o grubości od 1,5 do 77 mm. Ponadto, oferowane przez firmę Weidmüller dławnice blueglobe®, wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, wyróżniają się dużą szczelnością, doskonałym odciążaniem kabla oraz są wyposażone w prowadzony przez gwint, przedni pierścień samouszczelniający O-ring.

Głównym elementem dławnicy kablowej blueglobe® jest sferyczna wkładka uszczelniająca, która na dużej powierzchni delikatnie ściska kabel. Dzięki temu trwale unika się niepożądanego zagniecenia lub nacięcia powstającego w uszczelnieniach lamelowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG 21 HQ MS68 11.5-15.5
Nr zam.	1016100000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248725564
J. op.	1 Szt.

Akcesoria
VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	37 g
------------	------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 130 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Dławnica kablowa
Średnica kabla, maks.	15,5 mm	rozmiar klucza	30 mm

General data

Wielkość konstrukcyjna	HQ	Stopień ochrony	IP68
------------------------	----	-----------------	------

Material

tworzywo	mosiądz, niklowany
----------	--------------------

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 21	Moment obrotowy dociągający, maks.	15 Nm
Stopień ochrony	IP68	Wielkość konstrukcyjna	HQ
gwint (wewnętrzny)	PG 21	materiał uszczelki	TPE
rozmiar klucza	30 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
Średnica kabla, maks.	15,5 mm	Średnica kabla, min.	11,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Akcesoria VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP STEP