

**wkład HDC  
HDC 24B HP550 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewów aluminium i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 24B HP550 MPL3 TYP1                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1103720000</a>                               |
| Wykonanie  | wkład HDC, Liczba biegunów: 3, Wielkość konstrukcyjna: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248878031                                            |
| J. op.     | 1 Szt.                                                   |

**wkład HDC**  
**HDC 24B HP550 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                           |            |
|----------------------------|---------|---------------------------|------------|
| Długość                    | 140 mm  | Długość (cale)            | 5,512 inch |
| Szerokość                  | 42 mm   | Szerokość (cale)          | 1,654 inch |
| Wysokość                   | 46 mm   | Wysokość (cale)           | 1,811 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 32 mm   | Wymiar mocowania wysokość | 130 mm     |
| Masa netto                 | 69,44 g |                           |            |

**Temperatury**

|                         |        |                         |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Temperatura pracy, max. | 120 °C | Temperatura pracy, min. | -50 °C |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|

**Dane ogólne**

|                        |   |            |                                |
|------------------------|---|------------|--------------------------------|
| Liczba biegunów        | 3 | Typoszereg | HighPower                      |
| Wielkość konstrukcyjna | 8 | tworzywo   | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

**Informacje ogólne**

|          |                                |            |           |
|----------|--------------------------------|------------|-----------|
| Barwny   | srebrno-szary                  | Typoszereg | HighPower |
| tworzywo | stal nierdzewna, wolna od rdzy |            |           |

**Design**

|                   |           |                 |                |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Rodzina produktów | wkład HDC | Rodzaj produktu | Rama montażowa |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------|

**General data**

|                 |   |                        |   |
|-----------------|---|------------------------|---|
| Liczba biegunów | 3 | Wielkość konstrukcyjna | 8 |
|-----------------|---|------------------------|---|

**Material**

|        |               |          |                                |
|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| Barwny | srebrno-szary | tworzywo | stal nierdzewna, wolna od rdzy |
|--------|---------------|----------|--------------------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | eClass 8.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-01-92 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### wkład HDC HDC 24B HP550 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                    |

## wkład HDC HDC 24B HP550 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

