

Narzędzie do zaciskania HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do styków C1
- Do styków D-Sub modułu ConCept CM-20
- Narzędzia zaciskające IE

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTF HYB
Nr zam.	1119580000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	438 g	Masa netto	443,2 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Opis styku

obszar zacisku, min.	0,08 mm ²	obszar zacisku, maks.	1 mm ²
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,08 mm ²	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
Profil zagniatany 1, max.	0,2 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	0,2 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	0,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	0,75 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	1 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

Narzędzie do zaciskania HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

