

obudowa HDC
HDC IP68 24B MD 3M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewów aluminiowych i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC IP68 24B MD 3M40
Nr zam.	1119970000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP68, IP69K, wieko, Zamknięcie gwintowe, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
GTIN (EAN)	4050118041484
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC IP68 24B MD 3M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	57 mm	Szerokość (cale)	2,244 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0,748 inch
Głębokość	181 mm	Głębokość (cale)	7,126 inch
Wymiar mocowania szerokość	164 mm	Masa netto	406,92 g

Temperatury

Temperatura graniczna	-50 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Tak	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68, IP69K
Typoszereg	HighPower	moment dokręcający	11 Nm
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Typ	wieko
Wielkość konstrukcyjna	8	Wymiary wlotów kablowych	M 40
część górna/część dolna/wieko	wieko	gwint (wewnętrzny)	M 40
liczba wpustów kablowych u góry	3	liczba wpustów kablowych z boku	0
moment dokręcający	11 Nm	uszczelka	kauczuk silikonowy
wersja obudowy	wieko	wersja pałąka	Zamknięcie gwintowe
wersja systemu zamykania	Zamknięcie gwintowe	wpust kablowy	z gwintem

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	wieko	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	M 40	Wielkość konstrukcyjna	8
Stopień ochrony	IP68, IP69K		

Material

Barwny	czarny
--------	--------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

obudowa HDC HDC IP68 24B MD 3M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dane projektowe

[STEP](#)