

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Narzędzie do ręcznego cięcia kanałów kablowych o pokryw o szerokości maks. 125 mm i grubości ścianek 2,5 mm. Tylko do tworzyw sztucznych bez materiałów wzmacniających.

- Precyzyjnie gładkie cięcie bez zadziorów i odpadków
- Ogranicznik długości (1000 mm) z prowadnicą do precyzyjnego przycinania na długość
- Urządzenie stołowe, do montażu na stole warsztatowym lub podobnej powierzchni
- Krawędzie tnące hartowane wykonane ze stali specjalnej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VKSW
Nr zam.	1137530000
Wykonanie	Przyrząd do cięcia kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4032248919406
J. op.	1 Szt.

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	280 mm	Szerokość (cale)	11,024 inch
Wysokość	285 mm	Wysokość (cale)	11,22 inch
Głębokość	290 mm	Głębokość (cale)	11,417 inch
Ciężar	15 000 g	Masa netto	10 700 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)