

**Łoże
MCP AP BASIC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ploter MCP Basic 2 jest uniwersalnym i łatwym do przenoszenia urządzeniem, umożliwiającym szybkie i łatwe drukowanie etykiet w miejscu montażu.

Ploter MCP Basic jest przeznaczony do opisywania małych ilości, etykiet części oraz wykorzystywania resztek materiałów.

Zajmujący niewiele miejsca ploter stołowy

- Płyta montażowa na 3 karty MultiCards, łatwe umieszczanie mat MultiCard
- Opcjonalnie są dostępne płyty montażowe do SlimFix, rozmiary 4 do 6, oraz do etykiet.
- Obsługa przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO firmy Weidmüller

Ploter MCP Plus dopełnia ofertę systemów identyfikacji Weidmüller oraz koncepcję Weidmüller MultiCard.

Zautomatyzowany zasobnik na pisaki umożliwia przechowywanie pisaków bezpośrednio przy ploterze a specjalne pierścienie uszczelniające zapobiegają wysychaniu końcówek. Do opisywania pełnej gamy produktów MultiCard wystarczają zaledwie dwie płyty montażowe.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MCP AP BASIC |
| Nr zam. | 1139880000 |
| Wykonanie | Łoże |
| GTIN (EAN) | 4032248922031 |
| J. op. | 1 Szt. |

**Łoże
MCP AP BASIC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość | 270 mm | Szerokość (cale) | 10,63 inch |
| Wysokość | 10 mm | Wysokość (cale) | 0,394 inch |
| Głębokość | 324 mm | Głębokość (cale) | 12,756 inch |
| Masa netto | 1 080 g | | |

systemy opisywania

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Wykonanie | Płytki montażowa do mocowania oznaczników MultiCard w platerze MCP Basic | typ znacznika | MultiCard |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001675 | UNSPSC | 81-11-18-12 |
| eClass 5.1 | 19-03-90-90 | eClass 6.2 | 19-14-91-02 |
| eClass 7.1 | 19-14-06-90 | eClass 8.1 | 19-14-02-90 |
| eClass 9.0 | 19-14-92-90 | eClass 9.1 | 19-14-92-90 |

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny