

**narzędzia do cięcia  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia do cięcia są wyposażone w izolację ochroną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KT 22
Nr zam.	<a href="#">1157830000</a>
Wykonanie	narzędzia do cięcia ,Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4032248945528
J. op.	1 Szt.

**narzędzia do cięcia  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	245 mm	Szerokość (cale)	9,646 inch
Wysokość	71,5 mm	Wysokość (cale)	2,815 inch
Głębokość	31 mm	Głębokość (cale)	1,22 inch
Ciężar	460 g	Masa netto	471,68 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane techniczne**

Wykonanie mechaniczny jednoręczny

**Narzędzia do cięcia**

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	22 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (AWG)	2/0 AWG
Kabel aluminiowy jednodrutowy, max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	3/0 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	3 AWG
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	25 mm <sup>2</sup>	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	50 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	1 AWG	Kabel miedziany, max. Ø	22 mm
Kable do przesyłu danych/telefoniczne i sterownicze, max. Ø	22 mm	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	95 mm <sup>2</sup>

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)


## narzędzia do cięcia KT 22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

 max. 22 mm

 max. 25 mm<sup>2</sup>

 max. 50 mm<sup>2</sup>

 max. 95 mm<sup>2</sup>