

THM
THM ET S7 50/12.5 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Etykiety THM ET S7 na rolce, bez kleju, są stosowane do opisywania modułów SIMATIC ET 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens.

- Oprogramowanie M-Print® PRO może służyć do wykonywania indywidualnych nadruków na etykietach THM ET S7 przy użyciu drukarki THM.
- Etykiety można łatwo rozdzielać.
- Drukarka THM Plus S gwarantuje dużą trwałość druku

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM ET S7 50/12.5 TU
Nr zam.	1161790000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 50 x 12.5 mm, Siemens, turkusowy
GTIN (EAN)	4032248950928
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 50/12.5 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	12,5 mm	Szerokość (cale)	0,492 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	766 g		

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Siemens	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	turkusowy	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	2 000	Klasa palności wg UL 94	HB
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	12,5 mm
Wykonanie	bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C
tworzywo	polipropylen		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

