Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, PROFINET, kat.5, PUR, zielone

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Nr zam.	1234770005
Wykonanie	Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118019445
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	0,5 m	Długość (cale)	0,02 inch
Masa netto	49 g	Średnica izolacji	1,5 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	-50 °C...70 °C
Temperatura układania	-20 °C...60 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Budowa kabla

Przekrój	4*AWG 22/7 - 0,36 mm²	Średnica izolacji	1,5 mm
Ekranowanie	360° styk do ekranu	tworzywo płaszcza	PUR
Średnica płaszcza, maks.	6,7 mm	kolor płaszcza	zielony (RAL 6018)

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	5 x średnica kabla	Promień gięcia, min., powtarzany	15 x średnica kabla

wtyczka

Złącze lewe	M12 kodowanie D – kołnierz	Złącze prawe	otwarty

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002599
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9.0	27-06-03-08
eClass 9.1	27-06-03-08		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń




Rysunek wymiarowy



Hexagon nut enclosed loosely

Rysunek wymiarowy



with through hole