

**Industrial Ethernet
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Moduł do zapisywania i wczytywania konfiguracji urządzenia**

- Krótsze przestoje systemu dzięki łatwemu rekonfigurowaniu w przypadku zamiany sprzętu
- Automatyczne wczytywanie zapisanej konfiguracji możliwe po restarcie urządzenia
- Kompaktowa i solidna konstrukcja
- Możliwość stosowania ze wszystkimi przełącznikami zarządzalnymi i urządzeniami przemysłowej sieci WAN firmy Weidmüller

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EBR-MODULE RS232
Nr zam.	1241430000
Wykonanie	Moduł konfiguracyjny, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	32,5 mm	Szerokość (cale)	1,28 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Głębokość	97 mm	Głębokość (cale)	3,819 inch
Ciężar	50 g	Masa netto	50 g

Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV	FCC Część 15, CISPR (EN55022) Klasa A, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 2, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-4 (szybkoszienne zakłócenia przejściowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3
-----------	--

Dane techniczne

Długość kabla	0,35 m	Podstawowy materiał obudowy	odlew kształtowy PVC
Rodzaj zamocowania	Sruba M4 (< 4 mm)	Stopień ochrony	IP40

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)		

Zasilanie elektryczne

Przyłącze	RJ45-Port, RS232
-----------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000734	ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06	eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06	eClass 9.0	19-17-92-90
eClass 9.1	19-17-01-25		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

**Industrial Ethernet
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
Dokumentacja użytkownika	Hardware Installation Guide
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity