

CRIMPFIX L PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CRIMPFIX L PZ3
Nr zam.	1243790000
Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
GTIN (EAN)	4050118031966
J. op.	1 Szt.

CRIMPFIX L PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Wysokość	460 mm	Wysokość (cale)	18,11 inch
Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12,992 inch
Ciężar	31 kg	Masa netto	34 000 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

przyłącze elektryczne 100-240 V / 50/65 Hz

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	luźne tulejki kablowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
czas taktowania	ok. 1 s	długość tulejek kablowych	14 mm
długość zaciskanej końcówki	8 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ²	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000149	ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Manual](#)