

## Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, patch-kabel światłowodowy, POF, SC-RJ-SC-RJ, czarne

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Nr zam.	<a href="#">1273430010</a>
Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet**  
**IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	1 m	Długość (cale)	0,039 inch
Masa netto	31 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Budowa kabla**

Średnica rdzenia	980 µm	średnica płaszczka	2,2 * 4,5 mm
Budowa kabla	Zipcord	izolacja	PE
liczba żył	2	kolor płaszczka	czarny

**LWL**

Szerokość pasma	≥ 100 MHz*km dla 650 nm	Typ włókna	POF
Tłumienność	≤ 160 dB/km przy 650 nm	Tłumienność wtrącieniowa	≤ 1,0 dB

**Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Cykle gięcia	10.000	Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	25 mm	Siła ciągnięcia	≤ 160 N
Halogenki	Nie		

**wtyczka**

Złącze lewe	SCRJ IP 20	Złącze prawe	SCRJ IP 20
-------------	------------	--------------	------------

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC001263	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-10-03	eClass 7.1	27-06-10-03
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Industrial Ethernet  
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek szczegółowy**

---

---

