

**Wkrętak  
SDIS SL 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDIS SL 1.2X6.5X150
Nr zam.	<a href="#">1274690000</a>
Wykonanie	Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 150 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118073256
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak  
SDIS SL 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	268 mm	Szerokość (cale)	10,551 inch
Masa netto	113 g	Średnica	36 mm

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	150 mm	Grubość końcówki (A)	1,2 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	6,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

## **Wkrętak SDIS SL 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## **Rysunki**

### **Przykład zastosowania**

