

**Seria Z**  
**ZBWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZBWW
Nr zam.	<a href="#">1669630000</a>
Wykonanie	Seria Z, Narzędzie do naciskania
GTIN (EAN)	4008190429119
J. op.	1 Szt.

**Seria Z  
ZBWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	27,76 mm	Szerokość (cale)	1,093 inch
Wysokość	140,18 mm	Wysokość (cale)	5,519 inch
Głębokość	23,75 mm	Głębokość (cale)	0,935 inch
Masa netto	17,439 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 100 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-40 °C

**dalsze dane techniczne**

wersja przetestowana pod kątem  
eksplozji

Nie

**dane tworzywa**

tworzywo	POM	Barwny	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	HB		

**parametry systemu**

Wykonanie Narzędzie do naciskania

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe [STEP](#)  
 Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)