

**ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje)
ADAP EX M20-M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Adaptory służą jako element łączący otwór gwintowany i dławnicę kablową o różnych rozmiarach i typach gwintu.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ADAP EX M20-M25
Nr zam.	1737880000
Wykonanie	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M 20 ,M 25, IP54, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4008190958664
J. op.	1 Szt.

ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje)
ADAP EX M20-M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 49 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Stopień ochrony	IP54
Wskazówka: stopień ochrony	Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP.	gwint (wewnętrzny)	
gwint (zewnętrzny)	M 20	rodzaj ochrony z GWDR	M 25
skok gwintu	1,5	tworzywo	mosiądz, niklowany
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)