

**THM**  
**THM MT30X 20/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | THM MT30X 20/8 GE                                     |
| Nr zam.               | <a href="#">1753241687</a>                            |
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, 8 x 20 mm, żółty            |
| GTIN (EAN)            | 4032248008476                                         |
| J. op.                | 1 Szt.                                                |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM MT30X 20/8 GE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 20 mm   | Szerokość (cale) | 0,787 inch |
| Wysokość   | 8 mm    | Wysokość (cale)  | 0,315 inch |
| Głębokość  | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto | 356 g   |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |              |                         |                                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| Barwny                        | żółty        | Halogenki               | Nie                             |
| Ilość na rolkę                | 10 000       | Klasa palności wg UL 94 | V-0                             |
| Klej                          | Akrylat      | Metoda nadruku          | termotransfer                   |
| Szerokość                     | 20 mm        | Wykonanie               | samoprzylepny,<br>bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C | tworzywo                | poliester                       |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM MT30X 20/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

