THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.
• Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
• Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM MT30X 18/6 WS
Nr zam.	1753271044
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 6 x 18 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248008650
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0,709 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0,236 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	252 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	10 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej akrylanowy	Metoda nadruku	termotransfer
Szerokość	18 mm	Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

