

Seria Z
ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZBW 1/3.5
Nr zam.	1781930000
Wykonanie	Seria Z, Narzędzie do naciskania
GTIN (EAN)	4032248199532
J. op.	1 Szt.

Seria Z
ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27,76 mm	Szerokość (cale)	1,093 inch
Wysokość	140,7 mm	Wysokość (cale)	5,539 inch
Głębokość	23,75 mm	Głębokość (cale)	0,935 inch
Masa netto	16,522 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-40 °C
	100 °C		

dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji

Nie

dane tworzywa

tworzywo	POM	Barwny	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	HB		

parametry systemu

Wykonanie Narzędzie do naciskania

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

certyfikaty

ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)