

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wtyk M12 w wykonaniu IP 67 dostępny ze złączem śrubowym lub sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF
Nr zam.	1803930001
Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, kątowe
GTIN (EAN)	4032248647958
J. op.	1 Szt.

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 64 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 9
Liczba biegunów	4	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Powierzchnia styku	pozlacany
Przekrój przyłącza, maks.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza, min.	0,14 mm ²
Przyłącze ekranu	Tak	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C	kodowanie	D
napięcie znamionowe	250 V	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	6 mm		

Dane ogólne

Opis artykułu	SAIS-ZF	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Ścieżka połączenia	M12	Powierzchnia styku	pozlacany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	≥ 100

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 10⁸ Ω napięcie znamionowe 250 V

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Data sporządzenia 4 lipca 2019 20:16:04 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)