

Screwty-M12-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Narzędzia do zdejmowania płaszczka z nieprzeciętych przewodów energetycznych oraz kabli, a także wkrętaki do montażu elementów systemu Pick-to-Light.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---|
| Typ | Screwty-M12-DM |
| Nr zam. | 1900001000 |
| Wykonanie | Narzędzia, Narzędzie do skręcania do oblewanych przewodów M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248436408 |
| J. op. | 1 Szt. |

Screwty-M12-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 268 g

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC002556 | ETIM 5.0 | EC002556 |
| ETIM 6.0 | EC000149 | UNSPSC | 27-11-17-02 |
| eClass 5.1 | 21-04-01-90 | eClass 6.2 | 21-04-01-90 |
| eClass 7.1 | 21-04-01-90 | eClass 8.1 | 21-04-01-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-50-03 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)