

Screwty-M8-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań.**

Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Screwty-M8-DM
Nr zam.	1900011000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie dławnicy kablowej do kabli M8 zatopionych w plastiku
GTIN (EAN)	4032248436811
J. op.	1 Szt.

Screwty-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 262 g

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)