

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M12 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej $19,8 \pm 0,3$ mm. Moment dokręcający wynosi 0,8-1,2 Nm.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Screwty M12f KO o. SD
Nr zam.	1900120000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie dławnicy kablowej do złącz M12
GTIN (EAN)	4032248409976
J. op.	1 Szt.

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 18 g

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)