

Screwty M8F KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M8 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej $11,9 \pm 0,3$ mm. Moment dokręcający wynosi 0,5-0,6 Nm.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Screwty M8F KO o. SD
Nr zam.	1900130000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie dławnicy kablowej do złącz M8
GTIN (EAN)	4032248431267
J. op.	1 Szt.

Screwty M8F KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 15 g

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)