

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M23 i zalewanych złącz wtykowych okrągłych M23 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej $26,2 \pm 0,3$ mm. Moment dokręcający wynosi 2-2,5 Nm.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Screwty M23
Nr zam.	1981560000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie mocowania śrub
GTIN (EAN)	4032248677702
J. op.	1 Szt.

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 23 g

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001583	ETIM 4.0	EC001583
ETIM 5.0	EC001583	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-06
eClass 7.1	27-14-92-06	eClass 8.1	27-14-92-06
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)