

**Seria SAK
QL 20 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie sygnałowe

Precyzyjny i bardzo dokładny: zaciski przyłączy AIO inicjatora/aktuatora to rozwiązania zoptymalizowane do okablowania sygnałowego. Oferujemy także zaciski przyłączy ze sprężyną i śrubą do okablowania sygnałowego.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	QL 20 DLI
Nr zam.	2083490000
Wykonanie	Seria SAK, Płytko do połączenia poprzecznego, do przykręcanego połączenia poprzecznego, Liczba biegunów: 20
GTIN (EAN)	4008190248734
J. op.	1 Szt.

**Seria SAK
QL 20 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	120,9 mm	Szerokość (cale)	4,76 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	2,25 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykręcany

dane tworzywa

tworzywo	miedź	Powierzchnia	cynowana
Barwny	szary		

parametry systemu

Wykonanie do przykręcanego połączenia poprzecznego

wymiary

Raster w mm (P) 6,1 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)