


**Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
SMSE LN FE MCZ 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Otwarta miniaturowa obudowa w formie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SMSE LN FE MCZ 1.5
Nr zam.	2224380000
Wykonanie	Obudowa elektroniczna, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190967437
J. op.	300 Szt.

**Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
SMSE LN FE MCZ 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,69 g
------------	--------

parametry systemu

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Dane materiałowe

Temperatura magazynowania, min.	-25 °C	Temperatura magazynowania, max.	55 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	80 %	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	120 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	120 °C		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Uwagi

Wskazówki	
-----------	--

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
------------------	---