

GWHUE BUS M12 BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W akcesoriach można znaleźć wszystkie elementy dodatkowe niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony IP67.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWHUE BUS M12 BU SAI
Nr zam.	4322750000
GTIN (EAN)	4032248836406
J. op.	1 Szt.

GWHUE BUS M12 BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	10,314 g
------------	----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne obudowa pusta

Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Stopień ochrony	IP67, po całkowitym zmontowaniu
------------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	35-02-11-01
eClass 7.1	35-02-11-01	eClass 8.1	35-02-11-01
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---