

komponenty magistrali
FBCon SS PCG 1way
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozdzielacz prądowy FBCon Fieldbus dostępny jest w wersji przemysłowej i EEx (ia). Rozdzielacze te służą do łączenia od 1 do 8 urządzeń lub czujników.

Są one połączone przewodem promieniowym. Przewód promieniowy można przyłączyć złączem wtykowym M12 albo bezpośrednio za pomocą dławnicy kablowej EMC. Komunikacja i zasilanie urządzenia odbywają się za pomocą typowej linii 2-przewodowej.

Rozdzielacze elektryczne oferują użytkownikom następujące cechy, w zależności od wersji:

- System złącz sprężynowych
- Ochrona przeciwprzepięciowa przewodu głównego
- Ogranicznik prądowy dla każdej linii rozgałęźnej
- Dławnica kablowa EMC
- Złącza wtykowe M12
- Styk uziemienia zewnętrznego
- Niezakłócona praca magistrali
- Wersja przemysłowa
- Zintegrowane zakończenie magistrali (brak wersji EX)
- Wersja przeciwwybuchowa wg ATEX
- Element wyrównujący ciśnienie
- Stopnie ochrony IP65, IP66, IP67
- Wersje ze stali nierdzewnej
- Kompatybilne z PROFIBUS-PA

Ogólne dane do zamówienia

Dostępne do	1970-01-01
Typ	FBCon SS PCG 1way
Nr zam.	8613670000
Wykonanie	Rozdzielacz standardowy, 1-krotny rozdzielacz, IP66
GTIN (EAN)	4032248316960
J. op.	1 Szt.
Produkt alternatywny	8703430000

**komponenty magistrali
FBCon SS PCG 1way**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	64 mm	Długość (cale)	2,52 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1,417 inch
Masa netto	402 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	80 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...80 °C	Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604	ETIM 6.0	EC001604
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08
eClass 9.1	27-24-26-08		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
Dokumentacja użytkownika [assembly instruction german / english](#)

komponenty magistrali FBCon SS PCG 1way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

