

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



gniazdko, wersja do łączników wtykowych SnapIn Var.6
według IEC 61076-3-106 z tworzywa sztucznego

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-S-IP67
Nr zam.	8808370000
Wykonanie	Wtyki przyłączeniowe, Gniazdo przyłączeniowe, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 90 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Budowa	gniazdko przykręcane wraz z modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym
Cykle wpinania	750	Okablowanie	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż naścienny	Średnica płaszczka, maks.	9,5 mm
Średnica płaszczka, min.	6 mm		

Dane techniczne modułu RJ45

Okablowanie EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Industrial Ethernet IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)

Industrial Ethernet IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

