

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Nr zam.	8808440000
Wykonanie	Kołnierz montażowy, kołnierz modułu RJ45, prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 54,7 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu		Budowa	kołnierz montażowy z ramą montażową i modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym wieko mocowane na stałe
Okablowanie	kołnierz modułu RJ45, prosty kodowane kolorami przyporządkowanie złączy wg EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Barwny	
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Kategoria	Jasnoszary Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza
Ekranowanie	360° styk do ekranu	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	--	----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

