

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład USB

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
Nr zam.	8892670000
Wykonanie	Kołnierz montażowy, kołnierz USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 38 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 85 °C

Temperatura pracy -20 °C...85 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -20 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	USB	Przyłącze 2	USB
Opis artykułu	kołnierz USB	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360° styk do ekranu
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000211	ETIM 4.0	EC000211
ETIM 5.0	EC000211	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-26-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

