

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



przepust ścienny M12 w IP67

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-M12-ADAP A
Nr zam.	8901630000
Wykonanie	Adapter, kątowny, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 36 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	80 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45 90°	Przyłącze 2	M12
Opis artykułu	Adapter, kątowy	Budowa	gniazdo M12 na gniazdo RJ45
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ścieżka połączenia	M12	Powierzchnia styku	pozlacany
Ekranowanie	Tak	Stopień ochrony	IP67

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A Rezystancja stykowa ≤ 10 mΩ

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności


[GOST Approval](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Industrial Ethernet IE-M12-ADAP A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

