

**narzędzia do cięcia  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Odpowiednie do zastosowań wymagający cięcia kabli w ograniczonej przestrzeni
- Łatwe posługiwanie się
- Wymagana minimalna siła nacisku ręki
- Opcja samoczynnego powrotu do pozycji wyjściowej z każdej pozycji cięcia
- Nie nadaje się do drutu stalowego, kabli zbrojonych stalą, stopów aluminium i ciągnionych na twardo przewodów miedzianych
- Nie przecinać przewodów pod napięciem.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	KTF 36
Nr zam.	<a href="#">9002190000</a>
Wykonanie	narzędzia do cięcia ,Obcinaczki czołowe ,35mm ,miedź i aluminium
GTIN (EAN)	4008190066345
J. op.	1 Szt.

**narzędzia do cięcia**  
**KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14,173 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5,905 inch
Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1,969 inch
Ciężar	1 918 g	Masa netto	1 642,78 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane techniczne**

Wykonanie mechaniczny jednoręczny

**Narzędzia do cięcia**

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	35 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>	Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (kcmil)	600 kcmil
Kabel miedziany, max. Ø	35 mm	Typ kabla	Kable miedziane i aluminiowe
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	300 mm <sup>2</sup>	Średnica przewodu, maks.	36 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**narzędzia do cięcia**  
**KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

Cu + Al: max. 35 mm

Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>Al: max. 300 mm<sup>2</sup>Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>