

## Akcesoria MEHA KP GN M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczenie przewodu w narzędziu

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	MEHA KP GN M-D-SPX
Nr zam.	<a href="#">9003620000</a>
Wykonanie	Akcesoria, Zestaw noży, Przewód z izolacjami specjalnymi, 7mm
GTIN (EAN)	4008190130527
J. op.	1 Szt.

**Akcesoria**  
**MEHA KP GN M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1,024 inch
Wysokość	11,5 mm	Wysokość (cale)	0,453 inch
Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Ciężar	8 g	Masa netto	3,68 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Barwny	zielony	Maks. długość zdejmowania płaszczka	7 mm
Min. długość zdejmowania płaszczka	3 mm	Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi
Średnica przewodu, maks.	0,8 mm	Średnica przewodu, min.	0,55 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)