

Narzędzia M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczenie przewodu w narzędziu

Ogólne dane do zamówienia

Typ	M-D-STRIPAX AWG 26+28
Nr zam.	9003710000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia, Przewód z izolacjami specjalnymi, 7mm
GTIN (EAN)	4008190034184
J. op.	1 Szt.

Narzędzia
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3,228 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5,315 inch
Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Ciężar	110 g	Masa netto	97,28 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC [Lead 7439-92-1](#)

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszczka	7 mm	Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi
Średnica przewodu, maks.	0,5 mm	Średnica przewodu, min.	0,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Narzędzia
M-D-STRIPAX AWG 26+28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Rysunki****Przykład zastosowania**