

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kombinowane narzędzie do cięcia i wkręcania śrub Swifty® i Swifty®set do cięcia bez zagniatania kabli miedzianych jednodrutowych do 1,5 mm² i cienkodrutowych do 2,5 mm².

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SWIFTY
Nr zam.	9006020000
Wykonanie	Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4032248257409
J. op.	1 Szt.

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	35 mm	Szerokość (cale)	1,378 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Głębokość	18 mm	Głębokość (cale)	0,709 inch
Ciężar	20 g	Masa netto	17,2 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie mechaniczny jednoręczny

Narzędzia do skręcania

Kształt Narzędzia specjalne

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broшуra/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)