

**Narzędzie do zaciskania
CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Praski do nieizolowanych łączników**

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek
kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CTN 25 D4
Nr zam.	9006220000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm ² , 25mm ² , Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4008190198633
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
CTN 25 D4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Ciężar	730 g	Masa netto	653,78 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącze bez izol.	obszar zacisku, min.	10 mm ²
obszar zacisku, maks.	25 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	10 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie karbowane
Złącza CU, rolowane, min.	10 mm ²	Złącza CU, rolowane, max.	25 mm ²
Profil zagniatany 2, min.	16 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	25 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Narzędzie do zaciskania CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

