

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	DMS 3
Nr zam.	<a href="#">9007440000</a>
Wykonanie	Elektryczny wkrętak dynamometryczny, 1/4" DIN 3126 kształt E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
J. op.	1 Szt.

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	239 mm	Szerokość (cale)	9,409 inch
Wysokość	127 mm	Wysokość (cale)	5 inch
Ciężar	400 g	Masa netto	411,23 g
Średnica	35 mm		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane techniczne**

Czas ładowania	45 min
----------------	--------

**Wkrętak elektryczny**

Akumulatory	celki Ni-Mh	Ciężar	400 g
Ciężar - ładowarka	700 g	Ciężar akumulatora	122 g
Czas ładowania	45 min	Nastawa momentu dokręcającego, max.	3 Nm
Nastawa momentu dokręcającego, min.	0,3 Nm	Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 i 400 min <sup>-1</sup>
Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3	napięcie akumulatora	2,4 V
napięcie znamionowe	2,4 V	Ładowarka - wyjście	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
ładowarka - wejście	230 V AC; 50 Hz; 50 mA		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rysunki****Przykład zastosowania**