

**DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
Nr zam.	9007460000
Wykonanie	Narzędzia, ładowarka baterii
GTIN (EAN)	4008190404970
J. op.	1 Szt.

**DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	600 g	Masa netto	602,4 g
--------	-------	------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Czas ładowania	30 min
----------------	--------

Wkrętak elektryczny

Ciężar	600 g	Ciężar - ładowarka	600 g
Czas ładowania	30 min	Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 u. 600 min ⁻¹	Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
napięcie akumulatora	3,6 V	napięcie znamionowe	3,6 V
Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	ładowarka - wejście	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------