

**Wkrętak  
SDIS 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



 1000 V  
IEC 60900

Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDIS 1.0X5.5X125
Nr zam.	<a href="#">900841000</a>
Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248056378
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak  
SDIS 1.0X5.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	245 mm	Szerokość (cale)	9,646 inch
Ciężar	98 g	Masa netto	92,6 g
Średnica	36 mm		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	125 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	5,5 mm
Typ ostrza	B		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a> <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>