

## Wkrętak SDK PZ1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv,  
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO  
8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDK PZ1
Nr zam.	<a href="#">9008530000</a>
Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056521
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak  
SDK PZ1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	191 mm	Szerokość (cale)	7,52 inch
Ciężar	61 g	Masa netto	56,4 g
Średnica	30 mm		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	80 mm	Kształt	Pozidrive
Szerokość końcówki (B)	4,5 mm	rozmiar	1

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)  
[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)