

**Wkrętak  
SDIK PH2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,  
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt  
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDIK PH2
Nr zam.	<a href="#">9008580000</a>
Wykonanie	Wkrętak, Długość końcówki: 100 mm
GTIN (EAN)	4032248056576
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak  
SDIK PH2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	220 mm	Szerokość (cale)	8,661 inch
Ciężar	104 g	Masa netto	97 g
Średnica	36 mm		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki rozmiar	100 mm 2	Kształt	Philips
-----------------------------	-------------	---------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)