

**Wkrętak
SDIK PH3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDIK PH3
Nr zam.	9008590000
Wykonanie	Wkrętak, Długość końcówki: 150 mm
GTIN (EAN)	4032248056590
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak
SDIK PH3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	270 mm	Szerokość (cale)	10,63 inch
Ciężar	171 g	Masa netto	160,1 g
Średnica	41 mm		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki rozmiar	150 mm 3	Kształt	Philips
-----------------------------	-------------	---------	---------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)