

SKS 2,0-8,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKS 2,0-8,0
Nr zam.	9008860000
Wykonanie	Narzędzie montażowe, SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
GTIN (EAN)	4032248266616
J. op.	1 Szt.

SKS 2,0-8,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4,724 inch
Masa netto	205,6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Narzędzia do skręcania

Kształt	Klucz sześciokątny / inbusowy	Liczba	7
rozmiar	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
eClass 6.2	23-11-07-01	eClass 7.1	23-11-07-01
eClass 8.1	23-11-07-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
------------------	---