

## SKS 2,0-8,0 MR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	SKS 2,0-8,0 MR
Nr zam.	<a href="#">9008870000</a>
Wykonanie	Klucze trzpieniowe, SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
GTIN (EAN)	4032248266623
J. op.	1 Szt.

**SKS 2,0-8,0 MR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4,724 inch
Ciężar	216 g	Masa netto	203 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane techniczne**

Wykonanie	głowica kulkowa z pierścieniem magic
-----------	--------------------------------------

**Narzędzia do skręcania**

Kształt	Klucz sześciokątny / inbusowy, z głowicą kulkową	Liczba	7
rozmiar	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>