

TH-S 9-40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TH-S 9-40
Nr zam.	9008880000
Wykonanie	Klucze trzpieniowe, TR 9/10/15/20/25/27/30/40
GTIN (EAN)	4032248266630
J. op.	1 Szt.

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4,724 inch
Ciężar	208 g	Masa netto	207 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Narzędzia do skręcania

Kształt	Torx	Liczba	8
rozmiar	TR 9/10/15/20/25/27/30/40		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	WSCAD